

Harmonie Norge AS

Portåpner

## 1. Produktfakta

### LM 100 EVO 23, 25 og 30

- LiftMaster portåpner med hele 1000 Nm trekkraft.
- Inkl. 2 stk. 4-kanals håndsender og veggbryter.
- Beltedrift og sterkt LED-lys.
- Hastighet: 200 mm/s.
- Maks port vekt: 230 kg 16 m<sup>2</sup>.
- Leveres for porter opp til høyde 3 meter.

### LM 60 EVO 23, 25 og 30

- LiftMaster portåpner, trekkraft 600 Nm.
- 2 stk. 2-kanals håndsender og veggbryter.
- Beltedrift og sterkt LED-lys.
- Hastighet: 160 mm/s.
- Maks port vekt 120 kg, 10,7 m<sup>2</sup>
- Leveres for porter opp til høyde 3 meter.

### LM 80 EVO 23, 25 og 30

- LiftMaster portåpner, trekkraft 800 Nm.
- 2 stk. 2-kanals håndsender og trådløs veggbryter.
- Beltedrift og sterkt LED-lys.
- Hastighet: 200 mm/s,
- Maks port vekt 140 kg, 13, 5 m<sup>2</sup>
- Leveres for porter opp til høyde 3 meter.

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Portåpnerne trenger lite vedlikehold, men stopper den opp og ikke fullfører syklusen så må den programmeres på nytt slik at ny trekkraft registreres.

1. Trykk og hold den firkantede programmeringstasten  
OPP-tasten begynner å blinke.
  2. Trykk og hold så OPP-tasten til den ønskede endeosisjonen for OPP er nådd.
  3. Straks porten befinner seg i ønsket endeosisjon for OPP, skal du igjen trykke den firkantede programmeringstasten. Motorbelysningen blinker kort og så begynner NED-tasten å blinke.
  4. Trykk og hold så NED-tasten til den ønskede endeosisjonen for LUKKET er nådd. Forsikre deg om at det ikke kjøres for langt eller at skinnen bøyes oppover.  
HENVISNING: Med OPP- og NED-tastene kan endeosisjonen innstilles og justeres svært nøyaktig.
  5. Straks porten befinner seg i ønsket grenseosisjon for LUKKET, må du igjen trykke den firkantede programmeringstasten.  
Motorbelysningen blinker kort og OPP-tasten begynner igjen å blinke.
  6. Trykk på OPP-tasten. Når porten når den innstilte grenseosisjonen for OPP begynner NED-tasten å blinke.
  7. Trykk på NED-tasten. Porten kjøres nå til den innstilte posisjonen for LUKKET. Programmeringen er fullført.
- 2 ganger årlig (På port):
- Smør portruller, hengsler og fjærer. En ytterligere smøring av portdrivverket er ikke nødvendig.

### Garanti (/Antatt levetid/brukstid)

- 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven

Harmonie Norge AS

Portåpner

### 3. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftningstid / Inneklimarelevant tidsverdi  
Foreligger ikke

Emisjon  
Ikke angitt

Miljømerking  
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning  
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet

### 4. HMS-Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.



### 5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale  
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg  
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet)

Øvrige opplysninger  
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

### 6. Teknisk service

Produsent/importør	Harmonie Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 912591743 MVA
Postadresse	Borgeskogen 36
Postnr. og sted	3160 Stokke
Telefon	991 04 800
E-post	sentralbord@harmonie.no
Webadresse	www.harmonie.no